


Présentation

Référence: WM 222.187

Bras Médical ajustable en hauteur de 300 mm, Montage sur Machines d'anesthésie (Tous les fabricants). Poids supporté échelle d'équilibrage de 7,5 à 13 Kg




Bras Médical ajustable en hauteur de 300 mm, Montage sur Machines d'anesthésie (Tous les fabricants).

Poids supporté échelle d'équilibrage de 7,5 à 13 Kg

L'intégration complète des câbles et la prévention des infections grâce à des surfaces faciles à nettoyer font de ce bras le produit idéal pour les zones de soins d'urgence. Réglage en hauteur pour un positionnement ergonomique et personnalisé du moniteur. Ce Bras Médical Horizontal de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne a été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Caractéristiques techniques:





- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur la solution de l'adaptateur choisi
- * Ce Bras Horizontal de 300 mm à vérin à gaz vient simplement s'ajuster à la hauteur voulue et fixé.* Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA 75/100
- * Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 7,5-13 Kg.
- * Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 30° vers le bas et 90° vers le haut
- * Rotation de l'écran: 130° à droite, 180° à gauche.
- * Rotation du bras: 90° à droite, 90° à gauche.
- * Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut
- * Longueur totale 578 mm * Tous nos bras médicaux sont en conformité : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.* Couleur RAL 5013 cobalt blue et RAL 9016 traffic white
- * Garantie: 5 ans



Caractéristiques Techniques

Référence: WM 222.187

Bras Médical ajustable en hauteur de 300 mm, Montage sur Machines d'anesthésie (Tous les fabricants). Poids supporté échelle d'équilibrage de 7,5 à 13 Kg



Adaptation du moniteur: VESA 75/100 mm

Couleur: Les pièces décoratives: RAL 5013 cobalt blue

Pièces en aluminium: RAL 9016 traffic white

Capacité de charge max. du bras de support: 22 kg


Adaptation du moniteur de charge max: 18 Kg

Echelle d'équilibrage de ce bras médical: 7,5 - 13 Kg

Poids du produit: 3,3 Kg

Réglage de la hauteur: mécanisme parallèle pour un angle de vue constant

Sécurité: Possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras médical de rester dans la position choisie.





Information pour le montage - Adaptateur Rail d'anesthésie

Référence: WM 222.187

**Bras Médical ajustable en hauteur de 300 mm, Montage sur Machines d'anesthésie
(Tous les fabricants). Poids supporté échelle d'équilibrage de 7,5 à 13 Kg**

Adaptateur Rail d'anesthésie:

Montage sur Machines d'anesthésie (Tous les fabricants)




Information pour le montage - Options de fixation

Référence: WM 222.187

**Bras Médical ajustable en hauteur de 300 mm, Montage sur Machines d'anesthésie
(Tous les fabricants). Poids supporté échelle d'équilibrage de 7,5 à 13 Kg**

Où souhaitez-vous fixer le bras de support ?

À l'hôpital, il existe différentes manières de fixer nos supports : tube rond, rail normalisé, glissière murale ou sur un appareil d'anesthésie. Nous vous fournirons toujours l'adaptateur qu'il vous faut.




Adaptateur pour glissière murale verticale

Pour montage sur glissière murale



Adaptateur pour télécommandes et panneaux muraux Amico




Adaptateur pour unités d'alimentation médicales Mindray




Double pince pour rail normalisé vertical

Pour montage sur deux rails normalisés verticaux parallèles 10 x 25 mm




Pince fixe pour rail normalisé

Pour fixation sur un rail normalisé horizontal 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm



Pince fixe pour tube rond

Pour montage sur tube rond $\varnothing$ 25, 35, 38 mm




Adaptateur pour machines d'anesthésie Maquet

Adaptateur en cône pour Maquet FLOW i





Adaptateur pour machines d'anesthésie Löwenstein

Medical Adaptateur pour Leon / Leon plus



Pince universelle pour tube rond

Bride en V pour montage sur tube rond $\varnothing$ 23 - 40 mm




Information pour le montage - Options de fixation

Référence: WM 222.187


**Bras Médical ajustable en hauteur de 300 mm, Montage sur Machines d'anesthésie
(Tous les fabricants). Poids supporté échelle d'équilibrage de 7,5 à 13 Kg**

Où souhaitez-vous fixer le bras de support ?

À l'hôpital, il existe différentes manières de fixer nos supports : tube rond, rail normalisé, glissière murale ou sur un appareil d'anesthésie. Nous vous fournirons toujours l'adaptateur qu'il vous faut.





**Adaptateur pour machine
d'anesthésie
(tous les fournisseurs)**
H 80 mm, avec glissière
latérale existante



**Pince pour rail normalisé
vertical**
Pour montage sur rail
normalisé 10 x 25 mm



Considérés comme étant les meilleurs du monde en matière de contrôle avancé de l'hygiène, nos systèmes de montage médicaux incluent l'intégration des câbles, une garantie sans entretien de 5 ans et une conformité de qualité médicale. Nous sommes les meilleurs au monde du secteur, tout simplement.



Accessoires compatibles pour cette fixation

Référence: WM 222.187

**Bras Médical ajustable en hauteur de 300 mm, Montage sur Machines d'anesthésie
(Tous les fabricants). Poids supporté échelle d'équilibrage de 7,5 à 13 Kg**

Accessoires compatibles pour ce bras médical

Vous pouvez compléter votre installation avec ces accessoires complémentaires:




Triple crochet pour câble
Pour montage sur bras de support



Double crochet pour câble
Pour montage sur bras de support




**Pôle descendant avec
crochet pour câble**
Pour montage sur bras de support



**Double poignée avec
fixation VESA**
Pour moniteurs VESA



**Poignée pour support de
moniteur VESA**
Pour moniteurs VESA



Double crochet pour câble
Pour montage sur glissière
murale ou colonne



Triple crochet pour câble
Pour montage sur glissière
murale ou colonne



Panier
Pour montage sur glissière
murale ou colonne



Pôle descendant
Pour montage sur bras de support

